

Akku-Nutfräse

DPJ180

18V • 100 mm

Nutfräse für Zimmerleute und Einrichtungsmonteur

Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten. Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen. 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube.



LXT

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Sägeblatt	100 mm
Maximale Frästiefe	20 mm
Eintauchtiefe	8 - 20 mm
Bohrung	22 mm
Schnittbreite	4 mm
Schalldruckpegel (L _{pA})	74 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	2,8 - 3,1 kg
Produktabmessung (L x B x H)	351 x 139 x 149 mm
Vibrationswerte, Nutfräsen in MDF	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Fräsen in MDF	1,5 m/s ²
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	25/31 mm

Spezifikationen

- Tiefeneinstellung
- Schwenkanschlag stufenlos verstellbar für jeden Winkel von 0° bis 90° mit Rastungen bei 0°, 45° und 90°
- Elektronischer Überlastschutz
- Mit Staubsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

123150-5
Staubsack



191971-3
Kohlebürsten CB-430



821551-8
MAKPAC Gr. 3



837648-3
Tiefziehteil für MAKPAC



B-20644
Nutfräser 100mm



P-08838
Holzverbinder Gr.0



P-08844
Holzverbinder Gr.10



P-08850
Holzverbinder Gr.20



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

