

# Elektro-Vertikutierer

## UV3200

1.300 W • 32 cm • 30 l

### Vertikutierer für Gärten

Elektro-Vertikutierer mit einem 1.300 W Motor. Er hat einen ergonomischen Handgriff für einfache Handhabung und einen Grasfangbehälter, der sich leicht einhängen lässt. Der Vertikutierer ist einfach zu reinigen und platzsparend zu lagern, wenn er nicht benutzt wird.



### Technische Details

Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Schnitthöhenverstellung	5
Schnittbreite	32 cm
Grasfangkorb	30 L
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	97,2 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	77,9 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)
Vibration	4,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Produktgewicht	12,0 kg

### Spezifikationen

- Ideal für den Stadtgarten sowie kleine und mittlere Rasenflächen bis 400 m<sup>2</sup>
- Einschaltung mittels Totmannschalter
- Zentrale Tiefeneinstellung in 5 Stufen
- Einfacher Austausch der Messerwelle durch Schnellwechselsystem
- Kabelführung mit Zugentlastung gegen ungewolltes Lösen des Verlängerungskabels
- Faltbarer Griff für leichteren Transport
- Auch zum Laubsammeln geeignet
- Mit 30 l Grasfangkorb
- Griff mit hochwertiger Ummantelung für angenehmes Greifgefühl

**EAN 0088381648936**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Verwandte Produkte (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

## ■ Optionales Zubehör

652024718

Vertikutierwalze



652024719

Lüfterwalze



## ■ Weiteres Zubehör