

Akku-Staubsauger

DVC350

18V • 60 mbar • 3 l

Kompakter Akku-Staubsauger für den mobilen Einsatz

Ein 18 V Akku-Staubsauger ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport. Zwei Saugstufen und ein großer 3 l Staubsack. Nicht geeignet für Betonstaub.



LXT

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Luftvolumen	3,4 m³/min
Max. Unterdruck	55 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	43 / 21 min
Schlauchlänge	2,5 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Behältervolumen max.	3,0 L
Schalleistungspegel (L _{WA})	95 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3,0 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s²
K-Wert Vibration	1,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku	2,2 - 2,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	403 x 195 x 226 mm
Laufzeit 18V / 3,0 Ah	26 / 13 min
Akkutyp	Li-ion

Spezifikationen

- mit großem Staubbeutel
- Sowohl als Staubsauger als auch als Gebläse verwendbar
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

132025-7
Absaugdüse



140456-6
Saugschlauch 28mm 2,5m



166094-6
Schultergurt



195551-7
Bodendüse Nass/Trocken



P-19299
Absaugadapter



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

