

Handkreissäge

HS0600

2.000 W • 101 mm • 4.300 min⁻¹

Effiziente, sehr leistungsfähige Handkreissäge

Eine effiziente und robuste, hochleistungsfähige Handkreissäge mit einem 2.000 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min⁻¹, konzipiert für professionelle Anwendungen. Für Sägeblätter mit 270 mm Durchmesser erreicht die Maschine eine Schnitttiefe von max. 101 mm. Kugelgelagerter Motor gewährleistet eine lange Lebensdauer.



Technische Details

Leistungsaufnahme	2000 W
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	97 / 101 mm
Max. Schnittleistung 45°	68 / 71 mm
Schnittleistung 50°	61 / 63 mm
Sägeblatt	260 / 270 mm
Bohrung	30 mm
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	105 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	97 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	6,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	418 x 273 x 324 mm
Max. Ausgangsleistung	2600 W
Max. Fasenbereich (rechts)	0 - 50 °
Vibrationswerte, Holz schneiden	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Ergonomisch geformter Griff mit gummiertem Softgrip bietet erhöhten Komfort
- Magnesium-Druckguss-Komponenten sorgen für eine leichte Säge, die gut ausbalanciert und robust ist
- Von außen leicht zugängliche Bürsten
- One-handed, quick adjustments to the machine possible thanks to large rubberized lever.

EAN 0088381836029

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164367-1

Parallelanschlag



198263-1

Absaugstutzen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



B-12859

HM-Sägeb. 270x30x18Z



Optionales Zubehör

164367-1

Parallelanschlag



1913K7-3

Parallelanschlag für



194367-7

Führungsschiene 3.000 mm



194368-5

Führungsschiene 1.400 mm



194385-5

Schraubzwingen



194925-9

Führungsschiene 1.900 mm



194985-1

Kohlebürsten CB-153



198570-2

Führungsschienenadapter F



198885-7

Führungsschienenverbinder



199140-0

Führungsschiene 1.000 mm



199141-8

Führungsschiene 1.500 mm



199826-6

Klemmzwingen



783204-6

6-kant-Stiftschlüssel



B-12859

HM-Sägeb. 270x30x18Z



B-32172

Kreissägeblatt MAKFORCE



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

