



1. Mantelthermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Mantelthermoelements -200°C bis +1100°C

Bedienungsanleitung

Mantelthermoelement mit Miniaturstecker