



UNIVERSAL RICHTMIKROFON CV-01

Das CV-01 optimiert die Tonqualität Ihrer Video- oder Sprachaufnahmen. Das kompakte, leichte Kondensatormikrofon mit Nierencharakteristik liefert einen klaren und ausgewogenen Klang und reduziert störende Nebengeräusche effektiv. Geeignet für **Smartphones und Tablets (iOS und Android)** mit Kopfhörerbuchse sowie **Kameras und Camcorder** mit Blitzschuh und externem Mikrofonanschluss.

- Elektret-Kondensatormikrofon mit Kardioid (Nierencharakteristik)
- Plug-In-Power – Stromversorgung über angeschlossenes Aufnahmegerät
- Hochwertiges, robustes Aluminiumgehäuse
- Anti-Shock Mikrofonhalterung dämpft Kamerageräusche und Vibrationen
- Universalblitzfuß mit ¼" Stativgewinde
- Fellwindschutz minimiert störende Wind- und Umgebungsgerausche
- Inklusive zwei Anschlusskabel mit TRS/TRRS Miniklinkenstecker 3,5 mm sowie Tasche



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzgang	35 Hz – 18 kHz ± 3 dB
Empfindlichkeit	-42 dB ± 1 dB, 0 dB re 1 V/Pa @ 1 kHz
Signalrauschabstand (SNR)	76 dB SPL
Ausgangswiderstand (Impedanz)	ca. 2000 Ω
Energieversorgung	Speisung über angeschlossenes Aufnahmegerät
Energieverbrauch	2 V/ min. 0,1 mA max. 0,7 mA
Anschlusskabel	3,5 mm TRS Spiralanschlusskabel an Kameras und 3,5 mm TRRS Anschlusskabel an Smartphones
Abmessungen Mikrofon	Länge 8 cm, ø 2,2 cm
Abmessungen Mikrofonhalterung	5,5 x 4,2 cm
Gewicht	65 g

Artikel	Artikel Nr	GTIN13
Universal Richtmikrofon CV-01	395080	4000461093739