



DSL-224 LED STRIP LIGHT

Das DSL-224 LED Strip Light erzeugt Licht mit einem **schmalere**m Abstrahlwinkel, welcher sich mit den seitlichen **Abschirmklappen einfach variieren** lässt. So entstehen interessante Lichteffekte – z.B. präzise Lichtkanten und Silhouetten, ideal für Akt- und Schwangerschaftsaufnahmen. Die **Diffusorscheibe** sorgt für **weiche Übergänge** bei Portraitaufnahmen. Mit dem Kugelkopf und dem flexiblen Schwanenhals lässt sich das Strip Light in **jede gewünschte Position drehen**.

- Farbtemperatur 5500 K (Tageslicht)
- Helligkeit stufenlos dimmbar
- Horizontal oder vertikal montierbar
- Robustes Metallgehäuse mit Abschirmklappen
- Inklusive Kugelkopf, flexibler Schwanenhals, Netzteil und geräumiger Tasche

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Anzahl LEDs	224, weiß
Farbtemperatur	max. 5500 ± 200 K
Leistung	55 W
Abstrahlwinkel	90°
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥ 95 Ra
Beleuchtungsstärke bei 1m	1000 Lux
Leuchtfläche	78 x 6,5 cm
Betriebsspannung	DC 15 V 4 A
Betrieb über Netzteil	AC 100 - 240 V 50/60 Hz
Abmessungen	85 x 8,5 x 6,0 cm
Gewicht Strip Light	1610 g
Gewicht mit Zubehör & Tasche	3050 g

Artikel	Artikel Nr	GTIN13
LED Strip Light DSL-224	373495	4000461092947