

Prüfspitzen

PRUEF 2 S



Produkt	PRUEF 2 S
Beschreibung	Berührungsgeschützte Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülle und schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Schiebehülsen-Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC-Abgriff SS 260.
Betriebsanleitung	BA419
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP / TPE
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022