

Set

PMS 250



4 mm Schiebühlsensystem

Produkt	PMS 250
Beschreibung	<p>Schiebehülsen-Prüfmittel-Set für 4 mm System.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleps 250 Berührungsgeschützte Klemmprüfspitze mit drehbarer Drahtzange und flexiblem Schaft zum Abreifen von Drähten und Stiften bis max. \varnothing 4 mm. - PRUEF 2 S Berührungsgeschützte Prüfspitze mit schlanker Edelstahlspitze zum Durchstoßen von Isolier-/ und Oxidschichten. - AK 2 B Sicherheitsabgreifklemme zum kontaktsicheren Anklebmen dünner Drähte, Klemmbereich bis max. 9,5 mm Bolzendurchmesser. - MLB 100/1 V Berührungsgeschützte Messleitung mit beidseitig 4 mm Stecker sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Die gefederte Isolierhülse ist nur durch Druck auf die seitliche Verriegelungsfeder freigegeben. (Länge: 100 cm) <p>Weitere technische Details entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktdatenblättern.</p>
Artikelnummer	932827001
Technische Daten	
Lieferumfang	<p>1 x Klemmprüfspitze KLEPS 250 schwarz (973 528-100) 1 x Klemmprüfspitze KLEPS 250 rot (973 528-101) 1 x Prüfspitze PRUEF 2 S schwarz (973 659-100) 1 x Prüfspitze PRUEF 2 S rot (973 659-101) 1 x Abgreifklemme AK 2 B schwarz (932 435-100) 1 x Abgreifklemme AK 2 B rot (932 435-101) 1 x Messleitung MLB 100/1 V schwarz (973 646-100) 1 x Messleitung MLB 100/1 V rot (973 646-101)</p>

Stand: 04.07.2018