

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit Schriftfeld



Artikel-Nr.

A 1520 BFNA WW

SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~

mit Schriftfeld 6 x 46 mm

mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²

Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620

Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung.

Variante mit Schraubklemmen: Art.-Nr. ..1521.. Preise wie Normalausführung.

Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.

Ersatzteil:

Transparente Abdeckung Art.-Nr.: A 20 NA

Beschriftungsfelder können Sie mit dem Graphic-Tool individuell gestalten.

Thermoplast (bruchsicher) hochglänzend

Farbe:

alpinweiß

Material:

Thermoplast

L Individuelle Laserbeschriftung möglich