

Artikeldatenblatt

Aufputz-Kappe 2fach



Artikel-Nr.	PG
AS 582 A WW	07

Aufputz-Kappe 2fach

mit integrierter flammwidriger Bodenplatte und integriertem Rahmen für UP-Geräte mit Abdeckungen aus den Serien AS und A (außer Schlüsselschalter mit zylinderbündiger Abdeckung Art.-Nrn.: ..15, Stufenschalter und SEV-Steckdosen Typ 13)
156 x 85 x 47 mm
Einbautiefe max. 34 mm

Ersatzteil:
Montagegehäuse Art.-Nrn.: 582 A

Die Anschlussleistung der UP-Dimmer gilt auch für die AP-Installation.
Nur bei Kombinationen mehrerer Dimmer muss die max. Anschlussleistung um 20 % verringert werden.

Duroplast (hochkratzfest) glänzend

Farbe:
alpinweiß

Material:
Duroplast

P Individuelle farbige Bedruckung möglich