

JT-JDS6600-LITE

Signalgenerator



Das JT-JDS6600-Lite ist ein 2-Kanal-Signalgenerator mit einer zusätzlichen Frequenzzählfunktion. Es hat viele Ausgabeformen und ein 2,4 Zoll-TFT-Farbdisplay.

HAUPTMERKMALE

Kanäle	2 Kanal Generator 1 Kanal Frequenzzähler
Frequenzbereiche	0 – 100 MHz
Messbereich	0 - 15 MHz
Sinus	0 - 15 MHz
Rechteck, Dreieck	0 - 15 MHz
TTL, Puls	0 - 6 MHz
Wellenformen	Sinus, Rechteck, Dreieck, Halbwelle, Welle, Exponentieller Anstieg und weitere
Frequenzgenauigkeit	± 20 ppm
Frequenzstabilität	± 1 ppm/3h
Abtastrate	266 MSa/s
Abmessungen	194 x 178 x 69
Lieferumfang	Generator, BNC Signalklemmen, Netzteil

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Display	2,4 Zoll-TFT-Farb- LCD
Vertikale Wellenauflösung	14 bits
Amplitudenbereich	<10MHz: 0-20 VPP >10 MHz: 0-10 VPP
Amplitudenauflösung	1 mV
Amplitudenstabilität	± 5%/5h
Amplitudenebenheit	<10MHz: ± 5% >10 MHz: ± 10%
Impedanz des Outputs	50Ω ±10%

WEITERE DETAILS

Artikelnummer	JT-JDS6600-lite
EAN	4250236817064
Zolltarifnummer	85432000