

Pure 20 ARGB Sync Case Fan

Eigenschaften

- 9 separat ansteuerbare LEDs
- Kompatibel für die Hersteller ASUS, Gigabyte und MSI
- Steuern Sie die RGB-Beleuchtung über den ARGB-Controller
- 16,8 Millionen verschiedene Farben (RGB-Spektrum)
- Anti-Vibrationssystem
- Wind Blocker Rahmen
- Das Hydrauliklager sorgt für einen leisen Betrieb



Technische Daten

Abmessungen	200x 200 x 30mm
Startspannung	9.0 V
Nennspannung	12 V & 5V
LED	ARGB-Controller, 5V adressierbarer RGB- Anschluss auf dem Mainboard
Nennstrom	Lüfter 0.26 A , LED 0.32 A
Eingangsleistung	12V – 3.12 W , 5V – 1.6 W)
Lüftergeschwindigkeit	500 ~ 1000 R.P.M
Max. Luftdruck	1.72 mm-H2O
Max. Luftdurchfluss	129.54 CFM
Geräuschpegel	31.2 dB-A
Lager	Hydrauliklager
Lebenserwartung	Mindestens 40.000 Stunden, bei 25 °C

Artikel Nummer: CL-F081-PL20SW-A
EAN: 4711246875630

