

Commander C31 TG

ARGB Black

Eigenschaften

- I/O Anschlüsse 2x USB 3.0 ,1x HD Audio und 1x RGB Switch
- 2x vorinstallierte 200mm ARGB Lüfter (Frontseite) + 1x vorinstallierter 120mm Lüfter (Rückseite)
- 1x 4mm Tempered Glass
- Gaming Design
- Werkzeuglose Installation der Festplatten

Technische Daten

Gehäuse-Typ	: Midi Tower
Farbe	: Schwarz
Material	: SPCC
Abmessungen	: 507 x 233 x 462mm (L x B x H)
Gewicht	: 8,1kg
Laufwerkseinschübe	
Verdeckt	: 3 x 3.5" or 2.5" (HDD Bracket), 2 x 2.5" (HDD Bracket)
Erweiterungsplätze	: 7 + 2
I/O Anschluss	: USB 3.0 x 2, HD Audio x 1, RGB Switch x 1
Motherboards	: Mini ITX, Micro ATX, ATX
PSU	: Standard PS2 PSU (optional)
CPU max. Höhe	: 180mm
VGA max. Länge	: 310mm (Mit Reservoir) : 410mm (Ohne Reservoir)
PSU max. Länge	: 200mm
VGA (vertikal)	: 45mm
VGA max. Höhe	: 110mm
RMA max. Höhe	: 35mm (Mit 140mm Kühler) : 50mm (Mit 120mm Kühler)



Kühlungssystem:

Luftkühlung

Vorderseite:

3x 120mm, 2x 140mm, 2x 200mm (optional)

Oberseite:

2x 120mm, 2x 140mm, (optional)

Rückseite:

1x 120mm (optional)

Radiator Support:

Vorderseite:

1 x 360mm, 1 x 280mm

Oberseite:

1x 240mm, 1x 280mm (optional)

Rückseite:

1 x 120mm

Artikelnummer: CA-1N2-00M1WN-00
EAN: 4713227520485

