

Riing Trio 20 RGB



Eigenschaften

- 3 individuell ansteuerbare LED-Ringe
- 60 patentierte LEDs (36 Sets)
- Wind Blocker Rahmen
- Die patentierte Riing RGB Software unterstützt bis zu 16 Controller und 32 Lüfter. Über die Software können Sie die Farben und Lüftergeschwindigkeit steuern.
- 16,8 Millionen verschiedene Farben (RGB-Spektrum)
- Anti-Vibrationssystem



Technische Daten

Abmessungen	200 x 200 x 30mm
Startspannung	9.0 V
Nennspannung	12 V & 5V
Nennstrom	12V : 0.27 A , 5V : 1.9 A
Eingangsleistung	12V – 3.24 W . 5V – 9.5 W
Lüftergeschwindigkeit	500 ~ 1000 R.P.M
Max. Luftdruck	1.71mm-H2O
Max. Luftdurchfluss	123.53 CFM
Geräuschpegel	28 dB-A
Lager	Hydrauliklager
Lebenserwartung	Mindestens 40.000 Stunden, bei 25 °C

Artikel Nummer: CL-F083-PL20SW-A
EAN: 4713227521567

