

Isolierstangen Zubehör

ISMTC N 36 ZK 10600 (766 037)

Mit Messskala zur zusätzlichen Messung des Bodenabstandes und montierter Aufstellhilfe.



Typ	ISMTC N 36 ZK 10600
Art.-Nr.	766 037
Nennspannung (U_N)	bis 36 kV
Gesamtlänge ($l_{G \max}$ / $l_{G \min}$)	10.600 / 1750 mm
Länge Handhabe ($l_{H \min}$)	1680 mm
Werkstoff	Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr
Abschlussenteil	rutschsichere Kunststoffkappe
Gewicht	6,56 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90309000
GTIN (EAN)	4013364125940
VPE	1 Stk.

