

Funktaster für Wandmontage 013.B9

013.B9 ist eine innovative Fernbedienung zur Steuerung Ihres YESLY-Systems für komfortables Wohnen

- Der Taster kann über die Finder Toolbox App mit anderen YESLY-Geräten wie Aktoren und Dimmer gekoppelt werden, um die Beleuchtung ein- und auszuschalten, zu dimmen oder um elektrische Rollläden zu steuern
- Der Taster kann auch konfiguriert werden um SZENARIEN zu aktivieren und viele andere Geräte Ihrer Wahl zu steuern
- Der Taster arbeitet ohne Batterien und daher ohne die Notwendigkeit ihn aufzuladen
- Konfigurierbar als zwei oder vier Kanal-Taster
- Das Design ist eher klassisch und essentiell, es verleiht dem YESLY-System ein breites Stilspektrum

013.B9



Typ	Der Taster 013.B9 kann in den 2- oder 4-Kanal-Modus versetzt werden	013.B9
Technische Daten		
Energiequelle	Integrierter Eigenstromgenerator	
Betriebsfrequenz	2.4 GHz Bluetooth 4.2 BLE	
Min. Schaltspiele	50 000	
Umgebungstemperatur	°C	-25...+65
Übertragungreichweite	Ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse) Die Übertragungreichweite kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren	
Farbe	Weiß	
Abmessungen	mm	82 x 82 x 14
Zulassungen (Details auf Anfrage)	CE FCC IC	

013.B9 Funktaster werden mit einem Klebeband geliefert, so dass sie auf den meisten Oberflächen angebracht werden können: Metall, Holz, Glas - und somit kann die Installation ohne bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. Er kann auch auf einer runden Unterputzdose (Ø 60 mm) befestigt werden, um eine optimale Installationsflexibilität zu gewährleisten.

Die Wippen für zwei- oder vierkanalige Konfiguration befinden sich im Lieferumfang des **013.B9**.