

DEUTSCH



BEYON

BEYON Funktaster 1Y.13.Bxx

VERSIONEN

1Y.13.B10: 2-Kanal, Weiß

1Y.13.B12: 2-Kanal, Schwarz

1Y.13.B20: 4-Kanal, Weiß

1Y.13.B22: 4-Kanal, Schwarz

ÜBERTRAGUNGSREICHWEITE

- Übertragungsbereich: ca. 10 m im freien Raum (ohne Hindernisse)
- Die Übertragungsbereich kann, abhängig von der Gebäudestruktur, variieren

Beispiel:

- Stahlbetonwände und / oder Metallwände
- Taster auf einer Metalloberfläche oder in Metallrahmen montiert
- Trennwände, gefüllt mit Dämmwolle auf einem metallischen Träger
- Decken mit Metall- oder Kohlefaserverplatten
- Bleiglas oder Glas mit Metallverkleidung, Stahlmöbel

TECHNISCHE DATEN

Energiequelle	Integrierter Eigenstromgenerator
Betriebsfrequenz	2.4 GHz Bluetooth BLE
Zulassungen	2.4 GHz: CE, FCC, IC (Europe, US, Canada)
Schaltspiele	min. 50.000
Betriebstemperatur	-25°C ... +65°C

Information

- Der BEYON Taster ist nur für den Innenbereich bestimmt
- Die Taster sind nicht geeignet für den Einsatz bei starken Vibrationen oder mechanischen Schock, bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit, sehr staubiger Umgebung oder in einer explosiven Atmosphäre

Sicherheitshinweise

- Ersttückungsgefahr! Lassen Sie kein Verpackungsmaterial herumliegen. Kinder könnten die kleineren Teile schlucken und ersticken
- Installieren und verwenden Sie das Produkt gemäß der mitgelieferten Anleitung und verändern Sie es nicht
- Unsachgemäße Reinigung kann das Produkt beschädigen. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen und feuchten Tuch