

002141873 12 V Zahnradpumpe

Perfekt zum intermittierenden Pumpen vom Modellkraftstoff, Wasser und für industriell/gewerbliche Anwendungen. Diese qualitativ hochwertige Pumpe ist selbstansaugend und vielseitig verwendbar. Sie kann vorwärts und rückwärts pumpen. Schließen Sie die Pumpe einfach an ein Power Panel an oder montieren Sie einen Umschalter. Geläppte Messingzahnräder garantieren eine lange Lebensdauer der Pumpe. Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie die Pumpe senkrecht (wie auf dem Bild) befestigen. Die Zahnräder bleiben dann garantiert feucht. Inklusive Metallbefestigung mit Schrauben und Zubehör sowie Kabelschuhen und zwei Messing-Reduzieranschlüssen.

#### **Technische Daten**

Stromanschluss = 12V Gleichstrom

Stromaufnahme = 1,5A

Pumpleistung = 1,8 Liter / Minute

Maximaler Druck = 3,8 bar

Abmessungen = 73 x 46 x 60mm

Anschlüsse  $\varnothing$  = 6.0mm

Gewicht = 175g

#### **Lieferumfang**

Messing-Reduzieranschlüsse auf  $\varnothing$  4.0mm

Kabelschuhe

Schrauben