

Digitale Elektronik-Wasserwaage im kompakten Format – mit Bluetooth-Schnittstelle







- **Referenz-Funktion** ermöglicht das Übertragen von Winkeln.
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- FlipDisplay: Bei Über-Kopf-Messungen dreht sich das Display automatisch mit. Dadurch ist das beleuchtete Display unter allen Bedingungen gut ablesbar.
- Kalibrierfunktion zur re-Kalibrierung des Sensors und Erhöhung die Messsicherheit
- Hold-Funktion, um den aktuellen Messwert in der Anzeige zu halten
- **Optimaler Einsatz durch AutoSound:** Die waagerechte, senkrechte und 45°-Position wird mit einem akustischem Signal unterstützend angezeigt – hilfreich zum Ausrichten von Gegenständen.
- V-Nut, zum Halt auf Rohren
- 360°-Winkelanzeige
- Beleuchtetes Display
- Starke Haftmagnete
- Kompaktes Format

TECHNISCHE DATEN

GENAUIGKEIT elektronische Messung ± 0,05° bei 0° und 90° ± 0,1° bei 1°...89°

ANZEIGENGENAUIGKEIT 2 Dezimalstellen

ARBEITSBEDINGUNGEN 0...50°C. 85%rH nicht kondensierend Arbeithöhe max. 2000 m

LAGERBEDINGUNGEN -20...70°C. 85%rH, nicht kondensierend

BETRIEBSDATEN FUNKMODUL

Schnittstelle Bluetooth LE 4.x Frequenzband: ISM Band 2400-2483.5 MHz, 40 Kanäle; Sendeleistung: max. 10 mW; Bandbreite: 2 MHz; Bitrate: 1 Mbit/s; Modulation: GFSK / FHSS


STROMVERSORGUNG

2 x 1,5V (Typ AAA/LR03)

GEWICHT inkl Batterien 290 g

ABMESSUNGEN (B x H x T) 152 x 60 x 30 mm



















MasterLevel Compact Plus

inklusive Tragekoffer + Batterien

Verpackungsgröße (B x H x T) 155 x 265 x 81 mm