

Elegantes Design und neueste Technik



Abbildung ähnlich

A+

Energieeffizienzklasse A+
Leistungsaufnahme Ein-Zustand: 31
Energieverbrauch jährlich* (kWh): 45



80 cm (32 Zoll)
1366x768 (HD-ready)
Schwarz



Mit einem eleganten Design und der neuesten Technik sind Sie schon jetzt bestens für die Zukunft des Fernsehens gerüstet. Erleben Sie Fernsehsendungen und Filme wie Sie diese noch nie zuvor erlebt haben.



Dieses Gerät ist konform mit den Datenschutzrichtlinien - Ihre Daten sind sicher.



DVB-T2/ HEVC (H.265) ermöglicht Ihnen den Empfang von mehr Fernsehprogrammen über Antenne als bisher – und das auch noch in HD-Qualität.



Die HD-ready Auflösung ermöglicht ein detailliertes Bild mit unglaublicher Tiefe.



Der digitale HD-Triple Tuner ermöglicht den Empfang von Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen.



Die LED Hintergrundbeleuchtung ermöglicht die beste Bildqualität kombiniert mit einem sehr geringen Energieverbrauch.



Der HDMI Anschluss ermöglicht die digitale Übertragung von Bild- und Tonmaterial über nur ein Kabel.



Der CI+ Schacht ermöglicht Ihnen den Empfang von verschlüsselten Fernsehprogrammen.



Der USB Mediaplayer ermöglicht die Wiedergabe Ihrer Fotos, Videos und Musik von einem USB Gerät.

*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

TELEFUNKEN

C32H540A

Bild	
Bildschirmdiagonale	80 cm (32 Zoll)
Auflösung	1366x768 (HD-ready)
Seitenverhältnis	16:9
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m ²)	min.250
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	200 CMP
MEMC	-
WCG	-
HDR	-

Anschlussmöglichkeiten	
Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	2x
SCART	-
USB Anschlüsse	1x
Composite Video / Audio In	via Side AV
Komponenteneingang (YPbPr)	-
PC Eingang (D-Sub)	-
PC-Audio	via Side AV
Digital Audio Out	Koaxial
Kopfhörerausgang	1x
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	-

Empfang / Übertragung	
Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

Ton	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 6 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	Ja
Dolby Audio	-
Speaker Box	-
DTS	-
Integrierter Subwoofer	-

SmartTV	
Portal	-
Open Browser & HbbTV & DLNA	-
Prime Video	-
Netflix	-
Works with Alexa	-
Smartphone / Tablet App	-
Media Share 2.0	-

Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	A+
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	31 Watt
Energieverbrauch in kWh/Jahr	45
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

Lieferumfang/ Zubehör	
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA
12 V Car Adapter	-

Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB	
Video: mpeg, dat, vob, mkv, mp4, mov, flv, 3gp, avi	
Audio: mp3, wav	
Foto: jpeg, bmp, png	

Komfort / Ausstattung	
-	
Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
Geschäftsmodus	Ja
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	-
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	-
Bluetooth	-
HDMI CEC + ARC	Ja

Integrierter DVD-Player	
-	

Sonstiges:	
Technische Daten können sich ändern	

Abmessungen/ Logistikdaten	
Artikelnummer	10124522
EAN-Code	4024862108588
VESA*	M4 200x100
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	733x480x249 @3,9kg
Gerätemaße *(BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	733x435x81 @3,6kg
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	795x530x128 @5kg
* in mm	