



Schaltgerät 16A

Typ CSAU-01/01-16
Katalog Nr. 172940
Alternate Catalog No. CSAU-01/01-16

Lieferprogramm

Product Type		Aktor
Befestigungsart		Unterputz
Versorgung		Netzversorgt
Betätigungsfunktion		Schalten

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussystem KNX			nein
Bussystem KNX-Funk			nein
Bussystem Funkbus			ja
Bussystem LON			nein
Bussystem Powernet			nein
Andere Bussysteme			xComfort
Funk bidirektional			ja
Montageart			Unterputz
Breite in Teilungseinheiten			3
Vor Ort-/Handbedienung			nein
Mit LED-Anzeige			ja
Anzahl der binären Eingänge			0
Max. Schaltleistung		W	3680
Ausgangsleistung		W	3680
Geeignet für C-Last			ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge			1
Max. Schaltstrom		A	16
Bemessungsstrom		A	16
Bemessungsbetriebsspannung		V	230 - 230
Verschiedene Phasen anschließbar			nein
Mit Busankopplung			ja
Busmodul abnehmbar			nein
Min. Tiefe der Gerätedose		mm	18
Modulare Erweiterungsmöglichkeit			nein
Schutzart (IP)			IP20