



Schaltgerät 16A mit Eingang

Typ CSAU-01/01-16I
Katalog Nr. 172941
Alternate Catalog No. CSAU-01/01-16I

Lieferprogramm

Product Type		Aktor
Befestigungsart		Unterputz
Versorgung		Netzversorgt
Betätigungsfunktion		Schalten

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)		
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])		
Bussystem KNX		nein
Bussystem KNX-Funk		nein
Bussystem Funkbus		ja
Bussystem LON		nein
Bussystem Powernet		nein
Andere Bussysteme		xComfort
Funk bidirektional		ja
Montageart		Unterputz
Breite in Teilungseinheiten		3
Vor Ort-/Handbedienung		ja
Mit LED-Anzeige		ja
Anzahl der binären Eingänge		1
Max. Schaltleistung	W	3680
Ausgangsleistung	W	3680
Geeignet für C-Last		ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge		1
Max. Schaltstrom	A	16
Bemessungsstrom	A	16
Bemessungsbetriebsspannung	V	230 - 230
Verschiedene Phasen anschließbar		nein
Mit Busankopplung		ja
Busmodul abnehmbar		nein
Min. Tiefe der Gerätedose	mm	18
Modulare Erweiterungsmöglichkeit		nein
Schutzart (IP)		IP20