



Wireless Switch All, Paket, vorprogrammiert



Typ CPAD-00/212
Katalog Nr. 193727

Lieferprogramm

Product Type			verpackte Einheiten Aktor Drucktaster
Befestigungsart			Unterputz Aufputz
Versorgung			Batterie Netzversorgt
Betätigungsfunktion			Schalten
Positionstaster-Kompatibilität			55 mm (Universal)
Wippensteckplatz			1-fach
Farbe			Reinweiß

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussystem KNX			nein
Bussystem KNX-Funk			nein
Bussystem Funkbus			ja
Bussystem LON			nein
Bussystem Powernet			nein
Andere Bussysteme			xComfort
Funk bidirektional			ja
Montageart			Unterputz
Breite in Teilungseinheiten			3
Vor Ort-/Handbedienung			ja
Mit LED-Anzeige			ja
Anzahl der binären Eingänge			0
Max. Schaltleistung		W	2300
Ausgangsleistung		W	2300
Geeignet für C-Last			ja
Max. Anzahl der Schaltausgänge			1
Max. Schaltstrom		A	10
Bemessungsstrom		A	10
Bemessungsbetriebsspannung		V	196 - 253
Verschiedene Phasen anschließbar			nein
Mit Busankopplung			ja
Busmodul abnehmbar			nein
Min. Tiefe der Gerätedose		mm	18
Modulare Erweiterungsmöglichkeit			ja
Schutzart (IP)			IP20