



Schaltaktor, allpolig

Typ
Katalog Nr.

CSAU-01/03
240695

Lieferprogramm

Product Type			Aktor
Befestigungsart			Unterputz
Versorgung			Netzversorgt
Betätigungsfunktion			Schalten

Technische Daten nach ETIM 7.0

Installationsbussysteme (EG000032) / Bussystem-Schaltaktor (EC001097)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Bussystem / Bussystem-Schaltaktor (ecl@ss10.0.1-27-14-31-25 [AKE293014])			
Bussystem KNX			nein
Bussystem KNX-Funk			nein
Bussystem Funkbus			ja
Bussystem LON			nein
Bussystem Powernet			nein
Andere Bussysteme			xComfort
Funk bidirektional			ja
Montageart			Unterputz
Breite in Teilungseinheiten			3
Vor Ort-/Handbedienung			nein
Mit LED-Anzeige			ja
Anzahl der binären Eingänge			0
Max. Schaltleistung		W	1380
Ausgangsleistung		W	1380
Geeignet für C-Last			nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge			2
Max. Schaltstrom		A	6
Bemessungsstrom		A	6
Bemessungsbetriebsspannung		V	230 - 230
Verschiedene Phasen anschließbar			nein
Mit Busankopplung			ja
Busmodul abnehmbar			nein
Min. Tiefe der Gerätedose		mm	26
Modulare Erweiterungsmöglichkeit			nein
Schutzart (IP)			IP20