

Reolink Argus Eco akkubetriebene 100% kabellose WLAN Full HD Überwachungskamera

EAN: 0725423889703



Mit **Argus Eco** funktioniert ganz kabellos mit Akku und WLAN-Verbindung. Argus Eco ist mit einem **wiederaufladbaren Akku** ausgestattet. Damit arbeitet die wetterfeste Überwachungskamera kabellos ohne Stromversorgung und lässt sich einfach einrichten und überall anbringen.

** Der Akku Kommt mit der Kamera. Nicht entfernenbar.*

Argus Eco mit dem wetterfesten **Reolink Solarpanel** zu verbinden befreit Sie von der Mühe, die Kamera zur Aufladung abzubauen.

** Reolink Solarpanel ist extra erhältlich und NUR designt für Argus Eco, Argus 2, Reolink Go und Argus Pro.*

Mit einer **Full HD Auflösung** von 1080p bietet Argus Eco ein deutlich besseres Videobild als 720p-Kameras. Infrarot-LEDs stehen in der Nacht bereit und beleuchten bis zu 10 Meter für klare **Nachtsicht**.

Der **PIR-Sensor** reagiert auf bewegende Autos und Zweige nicht. Durch die Einstellung der Empfindlichkeit und Arbeitszeit für Bewegungserkennung werden Fehlalarme weiter reduziert. Neben dem Sirene-Alarm erhalten Sie Benachrichtigungen in Echtzeit.

Bei Live-Ansicht ist die akkubetriebene Überwachungskamera sofort einsatzbereit. Beobachten Sie Ihr Zuhause oder Geschäft über Ihr iOS- und Android-Smartphone oder auf dem Windows-PC / Mac-Computer, überall und zu jeder Zeit! Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher können Sie mit Ihren Lieblingen kommunizieren oder die unerwünschten Gäste warnen, wo auch immer Sie gerade sind.

Reolink Argus Eco zeichnet Videos nur bei **Bewegungserkennung** auf. Mit Reolink App können Sie die Aufnahmen später wiedergeben und jeden Moment entsprechend Timeline schnell finden. Sie können Ihre Reolink-Kameras mit Google Assistant oder Amazon Alexa komfortabler als je zuvor steuern!

Argus Eco unterstützt Reolink Cloud Dienst. So lassen sich die Bewegungsaufnahmen in die Cloud hochladen und dort speichern. Die verschlüsselte Reolink Cloud bietet Offsite-Backup aller wichtigen Momente und ermöglicht Ihnen, überall und jederzeit auf die gespeicherten Videos zuzugreifen und diese wiederzugeben.

Hauptmerkmale

- 1080p Full HD, 100° Weitwinkelsicht
- Wiederaufladbare Batterie (Akku), unterstützt Solarbetrieb
- 6x digitaler Zoom
- Zwei-Wege-Audio
- Nachtsicht bis zu 10 m
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten
- Live View
- PIR-Bewegungssensor und Benachrichtigungen
- IP65 Wetterfest
- Innovatives Installationsdesign
- Die einfachste Art für Fernzugriff über Browser und die kostenlose Reolink-Software

Lieferumfang

- Argus Eco Kamera
- Antenne
- Halterung für Montage draußen
- Montagezubehör
- Nadel zum Zurücksetzen
- Micro USB-Ladekabel
- Kurzanleitung
- Lochschablone

Technische Daten

	Modell	Reolink Argus® ECO
Video & Audio	Bildsensor	CMOS-Bildsensor
	Videoauflösung	1080p HD bei 15 fps
	Videoformat	H.264
	Sichtfeld	Mit festem Objektiv, 100° Diagonal
	Nachtsicht	Bis zu 10 m
	Digitaler Zoom	6x digitaler Zoom
	Audio	Mit hochwertigem Lautsprecher & Mikrofon
PIR-Erkennung & -Alarmer	PIR-Erkennungsreichweite	Einstellbare Bewegungserkennung bis zu 10 m
	PIR-Erkennungswinkel	100° Horizontal
	Audioalarm	Individuelle Alarm-Ansagen
	Andere Alarmer	Echtzeitige Alarmer in Form E-Mails & Push-Nachrichten
WLAN	WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n
	Betriebsfrequenz	2,4 GHz
	WLAN-Sicherheit	WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Strom	Akku	5200 mAh wiederaufladbarer Akku (Akku-Laufzeit variiert nach Einstellungen, Nutzungsbedingungen & Umgebungstemperatur)
	Solarstrom	Unterstützt Aufladung mit Reolink Solarpanel
	Gleichstrom	Unterstützt Aufladung mit 5 V/2 A Netzadapter
Speicherung	Lokale Speicherung	Unterstützt Micro SD-Karte von bis zu 64 GB
	Cloud Speicherung	Unterstützt Reolink Cloud
Arbeitsumgebung	Betriebstemperatur	-10 bis 55° C (14° bis 131° F)
	Witterungsbeständigkeit	Wetterfest IP65
Größe & Gewicht	Größe	Ø71 x 186 mm (Ø71 x 2,3 x 7,3 in)
	Gewicht (inkl. Akku)	320 g