



UG-GD-CT-AC2126V-2018-10-08-V3-DE © ABETECHS GMBH, DÜSSELDORF, GERMANY

Handelsmarke

GRUNDIG ist eine eingetragene Marke der Grundig Multimedia AG und urheberrechtlich geschützt. Andere Marken in dieser Anleitung sind eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber. Abetechs GmbH ist Hersteller von Grundig Security Produkten unter exklusiver Lizenz der Grundig Multimedia AG.

Haftungsausschluss

Abetechs GmbH hat die Anleitung mit großer Sorgfalt erstellt und veranlasst alle notwendigen Schritte, um die Vollständigkeit und Korrektheit der Inhalte dieses Dokumentes sicherzustellen. Alle Angaben sind jedoch ohne förmliche Gewährleistung. Die Verwendung dieses Dokumentes und die daraus entstehenden Folgen liegen ausschließlich in der eigenen Verantwortung des Nutzers. Abetechs GmbH behält sich das Recht vor, den

Inhalt dieses Dokuments ohne Ankündigung zu ändern. Design und Angaben können ebenfalls ohne Ankündigung geändert werden.

Garantie

Das hier beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software und Dokumentation wird in der gelieferten Form zur Verfügung gestellt, für den bestimmungsgemäßen Gebrauch in Video-Sicherheitssystemen, welche von fachlich qualifizierten Firmen errichtet werden. Die aktuellen Garantieleistungen ergeben sich aus den jeweils gültigen ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA ABETECHS GMBH oder den Garantiebestimmungen des Lieferanten dieses Produktes.

In keinem Fall haften unser Unternehmen und seine Mitarbeiter oder Beauftragte Ihnen gegenüber für irgendwelche besonderen, Folge-, Neben- oder indirekten Schäden, einschließlich unter anderem Schäden für den Verlust von Geschäftsgewinnen, Betriebsunterbrechung oder Verlust von Daten oder Dokumentation im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Produkts, auch wenn unser Unternehmen auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Urheberrecht

Das Urheberrecht an diesem Dokument ist vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verbreitet oder verändert werden. Die mit Grundig-Produkten gelieferten Softwarekomponenten können urheberrechtlich geschützte Software enthalten, die unter verschiedenen Open-Source-Software-Lizenzen lizenziert ist. Detaillierte Informationen zu den enthaltenen Open-Source-Softwarepaketen, den verwendeten Paketversionen, Lizenzinformationen und vollständigen Lizenzbedingungen finden Sie auf den Produktdetailseiten auf unserer Website. Die vollständige Open-Source-

Software-Lizenzinformation ist auch in Firmware-Dateien betroffener Produkte enthalten. Weitere Informationen finden Sie auf der CD-ROM und den Handbüchern Ihres Produkts.

Sie können den vollständigen entsprechenden Open-Source-Teil eines bestimmten Produkts von uns für einen Zeitraum von drei Jahren nach unserer letzten Lieferung dieses Produkts erhalten, indem Sie eine E-Mail an folgende Adresse senden: info@grundig-security.com

Einleitung

Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Sie müssen alle Warnungen und Vorsichtshinweise sowie die Sicherheits- und Installationsanweisungen beachten. Das Aussehen der Produkte, Funktionen und der Firmware- oder Software-Aktualisierung kann von diesem Handbuch abweichen. GRUNDIG behält sich das Recht vor, erforderliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Sicherheitshinweise

Stellen Sie sicher, dass Sie nur das Netzteil verwenden, das im Datenblatt des Produkts angegeben ist. Wenn Sie ein anderes Netzteil verwenden oder das Netzteil falsch anschließen, kann dies zu Explosionen, Feuer, Stromschlägen oder zur Beschädigung des Produkts führen. Schließen Sie nicht mehrere Geräte an ein einzelnes Netzteil an, da dies zu Überlastung des Netzteils und zu Überhitzung und Brand führen kann. Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Netzteils fest mit der Steckdose verbunden ist. Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten auf das Produkt. Legen Sie keine leitenden Gegenstände wie Werkzeuge, Schrauben, Münzen oder andere Metallgegenstände auf das Produkt. Diese können vom Produkt herunterfallen oder einen Brand oder Stromschlag oder andere körperliche Verletzungen verursachen. Drücken oder schieben Sie keine scharfen Gegenstände

oder Ähnliches in das Gerät, da dies zu Schäden am Produkt, Feuer, Stromschlägen und / oder Verletzungen führen kann.

Belüftungsöffnungen falls vorhanden nicht blockieren. Stellen Sie sicher, dass das Produkt gut belüftet ist, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Setzen Sie das Gerät keinen Erschütterungen aus und lassen Sie das Produkt nicht fallen. Wenn das Produkt Batterien verwendet, verwenden Sie bitte einen Batterietyp, der vom Hersteller empfohlen wird. Unsachgemäßer Gebrauch oder Austausch der Batterie kann zur Explosion führen.

Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von GRUNDIG empfohlen wird. Modifizieren Sie das Produkt in keiner Weise.

Wenn am Produkt Brandgeruch wahrgenommen wird oder Rauch aus dem Gerät austritt, schalten Sie das Produkt sofort aus und trennen Sie es vom Stromnetz, um Feuer oder Stromschläge zu vermeiden. Dann wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächste Servicecenter.

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum. Öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Produkt niemals selbst. GRUNDIG übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Probleme, die durch versuchte und nicht autorisierte Reparatur und Wartung verursacht werden.

Installationsanweisungen

Das Gerät muss fest angebracht werden, wenn das Produkt an einer Wand oder Decke installiert wird. Installieren Sie das Produkt nicht auf Oberflächen oder an vibrierenden Orten. Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Strahlungsquellen.

Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen. Wenn das Produkt nicht in eine IP Schutzklasse

eingestuft wird, installieren Sie das Produkt nicht bei sehr kalten oder heißen Temperaturen (siehe die im Datenblatt des Produkts angegebene Arbeitstemperatur), in staubiger, schmutziger oder feuchter Umgebung, da während der Installation Staub oder Feuchtigkeit eindringen kann. Wenn das Produkt in eine IP-Schutzklasse eingestuft wird, berühren Sie die Produktabdeckung niemals direkt mit den Fingern, da der saure Schweiß der Finger die Oberflächenbeschichtung der Produktabdeckung beschädigen kann. Verwenden Sie zum Reinigen der Innenseite und Außenseite der Produktabdeckung ein weiches und trockenes Tuch. Verwenden Sie auf keinen Fall alkalische Reinigungsmittel. Die korrekte Konfiguration aller Kennwörter und anderer Sicherheitseinstellungen liegt in der alleinigen Verantwortung des Errichters und / oder des Endbenutzers (dies gilt insbesondere für IP-Kameras und -Rekorder).

Spezielle Installationsanleitung für Kameras

Berühren Sie das Sensormodul nicht mit den Fingern. Richten Sie die Kamera oder das Kameraobjektiv nicht auf ein starkes Licht wie die Sonne oder eine helle Lampe. Ein irreversibler Schaden an der Kamera kann durch starkes Licht verursacht werden. Setzen Sie den Sensor des Produkts keinen Laserstrahlen aus, da dies den Sensor beschädigen könnte. Wenn das Produkt IR unterstützt, müssen Sie einige Vorkehrungen treffen, um eine IR-Reflexion zu verhindern. Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von reflektierenden Oberflächen von Objekten auf, da dies zu Reflexionen führen kann. Wenn das Produkt über eine Kuppelabdeckung verfügt, entfernen Sie die Schutzfolie erst nach der Installation, um Staub und Fett auf der Kamera zu vermeiden, die zu Reflexionen führen können. Der Schaumstoffring um das Objektiv herum muss bündig an der inneren Oberfläche der Domkuppel anliegen, um das Objektiv von

den IR-LEDs zu isolieren. Befestigen Sie die Kuppelabdeckung am Kameragehäuse, so dass der Schaumstoffring und die Kuppelabdeckung nahtlos angebracht sind. Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes Tuch mit etwas Ethanol und wischen Sie es vorsichtig ab. Verwenden Sie auf keinen Fall alkalische Reinigungsmittel. Wenn ein Handschuh in der Verpackung enthalten ist, verwenden Sie ihn, um die Produktabdeckung zu öffnen. Berühren Sie die Produktabdeckung nicht direkt mit den Fingern, da der saure Schweiß der Finger die Oberflächenbeschichtung der Produktabdeckung beschädigen kann.

1 EINLEITUNG

Technische Daten und CE Zertifikate finden Sie auf der Webseite www.grundig-security.com oder auf Anfrage per Mail bei info@grundig-security.com

1.1 Kamera

1.1.1 Beschreibung der Kamerakomponenten




Abbildung 1-1 Kamerakomponenten

2 MONTAGE

2.1 Montage der Kamera

Schritte:

1. Bohren Sie Löcher und eine Kabelöffnung in die Wand bzw. Decke gemäß der mitgelieferten Bohrschablone.




Abbildung 2-1 Bohrschablone

2. Lösen Sie die Schrauben an der Kuppel der Kamera, um die Kuppel und die schwarze Abdeckung zu entfernen.




Abbildung 2-2 Kuppel abnehmen

3. Befestigen Sie den Montagesockel der Kamera an der Wand bzw. Decke und sichern Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben.
4. Führen Sie die Kabel durch die Kabelöffnung.
5. Richten Sie die Kamera am Montagesockel aus und ziehen Sie die Stellschrauben fest, um die Kamera zu befestigen.




Abbildung 2-3 Befestigung der Kamera an der Wand/Decke

6. Schließen Sie die entsprechenden Kabel an.
7. Stellen Sie die Kamera gemäß der folgenden Abbildung ein, um einen optimalen Blickwinkel zu erhalten.
8. Setzen Sie die schwarze Abdeckung auf die Kamera auf und ziehen Sie die Schrauben an der Kuppel der Kamera fest, um sie zu verschließen.




Abbildung 2-4 3-Achsenausrichtung

3 MENÜ BEDIENUNG




Abbildung 3-1 Hauptmenü

Hinweis:

Um das Menü aufzurufen, schießen Sie die Kamera an einen Grundig Digitalrekorder mit Koaxialkabel an. Am Rekorder muss das PTZ Protokoll „Grundig – C“ eingestellt sein. Über die Taste „IRIS+“ wird das Menü geöffnet.

3.1 FORMAT

Sie können das Format als PAL / NTSC einstellen.

3.2 SET UP

Bewegen Sie den Cursor auf **SET UP** und drücken Sie die Menütaste um in das SET UP-Untermenü zu gelangen.

3.2.1 AE (Bildhelligkeit)

Bewegen Sie den Cursor auf AE um die Bildhelligkeit durch **BRIGHTNESS, EXPOSURE MODE, AGC** und **DWDR** anzupassen.

Brightness (Helligkeit):

Brightness bezieht sich auf die Helligkeit des Bildes.

Exposure Mode (Belichtungsmodus):

Bewegen Sie den Cursor auf Exposure Mode. Sie können den Belichtungsmodus Global (Allgemein) und BLC (Back Light Compensation = Gegenlichtkompensation) auswählen. Wenn BLC als Belichtungsmodus ausgewählt ist, kann der BLC-Modus wie in Abbildung 3-2 gezeigt eingestellt werden.




Abbildung 3-2 EXPOSURE

AGC (Automatische Belichtungskorrektur):

AGC optimiert die Klarheit des Bildes in schlechten Lichtverhältnissen. Der AGC-Pegel kann auf **OFF, LOW, MIDDLE** und **HIGH** eingestellt werden.

DWDR (digitale Bilddynamikregelung)

DWDR verbessert die Bildqualität bei großen Helligkeitsunterschieden innerhalb eines Bildes.

3.2.2 WB (Weißabgleich)

Bewegen Sie den Cursor auf WB, um den Weißabgleich-Modus als ATW oder MWB einzustellen.

ATW (Automatischer Weißabgleich): Der Weißabgleich wird automatisch angepasst.

MWB (Manueller Weißabgleich): Stellen Sie den R GAIN / B GAIN-Wert von 1 bis 255 ein. Siehe Abbildung 3-3.



Abbildung 3-3 WB

3.2.3 DAY & NIGHT (Tag & Nacht)

Bewegen Sie den Cursor auf DAY & NIGHT und wählen Sie **COLOR, B/W** oder **SMART** als Tag & Nacht - Modus.

COLOR (Farbe - Tag): Das Bild wird immer in Farbe angezeigt.

B/W (Schwarz/Weiß – Nacht): Das Bild wird immer in schwarz-weiß angezeigt.

SMART: Wählen Sie die Option INFRARED OFF (Infrarot AUS), um die LED Beleuchtung permanent auszuschalten, wählen Sie ON (EIN), um die LED Beleuchtung mittels eingebautem Dämmerungsschalter ein bzw. auszuschalten. Den Smart IR-Pegel können Sie von 0 bis 3 einstellen. Sollten überwiegend Objekte nahe der Kamera betrachtet werden empfiehlt es sich, den Pegel niedrig einzustellen und entsprechend bei weit entfernten Beobachtungsbereich kann ein hoher Pegel sinnvoll sein. Siehe Abbildung 3-4.




Abbildung 3-4 DAY/NIGHT

3.2.4 VIDEO SETTING (Bildeinstellungen)

Contrast (Kontrast):

Der Kontrast des Bildes wird eingestellt. Sie können den Wert von 1 bis 10 festlegen.

Sharpness (Schärfe):

Die Schärfe des Bildes wird eingestellt. Sie können den Wert von 1 bis 10 festlegen.

Saturation (Sättigung):

Sie können den Sättigungspegel des Bildes einstellen. Der Wert liegt zwischen 0 und 10.

DNR (Dynamische Rauschunterdrückung):

DNR verringert das Rauschen bei geringer Beleuchtung. Sie können einen Wert von 1 bis 10 festlegen.

Mirror (Spiegeln):

Sie können das Bild horizontal, vertikal oder horizontal & vertikal drehen.

3.2.5 Reset

Setzen Sie alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

3.2.6 EXIT

Menü verlassen, ohne die Einstellungen zu sichern.

3.2.7 SAVE/EXIT

Bewegen Sie den Cursor auf SAVE / EXIT und drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern und das Menü zu verlassen.