



## 2 MP Bullet HD-TVI Kamera 3,6mm IR LED GD-CT-AC2116T

---

- 2 Megapixel HD-TVI-Farbkamera mit Full HD 1080P Echtzeitvideo
- Objektiv: f = 3,6 mm Weitwinkel
- DC12V-Spannungsversorgung
- Smart IR-Steuerung
- 0 Lux: Eingebauter LED-IR-Strahler, bis zu 20m Reichweite
- 3-Achsen-Halterung, 2 Arten der Montage: Wand/Decke



**Technische Daten** **GD-CT-AC2116T**

Bildaufnahmeelement :	2.0 Megapixel Progressive Scan CMOS
Effektive Bildpunkte :	1920 (H) x 1080 (V)
Videonorm :	PAL/NTSC
Empfindlichkeit (Farbe) :	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Empfindlichkeit (SW) :	0 Lux LED IR on
Shutter-Verschlusszeit :	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 sec
Objektivbrennweite :	3,6 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel :	82,2°
Blendenwert :	F2.0
Objektivart :	M12
Befestigung :	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360°, 3-Achsen einstellbar
Farbe/SW :	Auto/Farbe/SW, automatisch mit Schwenkfilter
Max. IR-Reichweite :	10/20 m (abhängig von Umgebungsreflektionen)
Optische Wellenlänge :	850nm
Bildrate :	1080p@25Bps, 1080p@30Bps
Videoausgänge :	1x HD-TVI (BNC)
Bildschirmmenü :	Englisch
Weissabgleich :	Auto / Manuell
Wide Dynamic Range:	Digital WDR
S/R-Abstand :	>62 dB
Bild Verbesserung:	BLC, 2D DNR, Anti-Flicker, Mirror, AGC
Steuerung über Koaxial :	Coaxitron®, CCVC
Normen :	CE, EAC, FCC, RoHS konform
Schutzklasse:	IP66
Betriebstemperatur :	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Rel. Luftfeuchte:	weniger als 90%
Versorgungsspannung :	12 VDC ±10%
Leistungsaufnahme:	Max. 4 W
Abmessungen :	Ø 70 × 149,5mm (Ø 2,76 × 5,89 inch)
Gewicht :	300 g (0,64 lb)

**Zubehör:**



GD-BR-AJX05



GD-AC-VB01