




Wandkonvektor PLX

Wandkonvektor mit hochwertigem Metallgehäuse
und robustem Heizelement

Funktion

- Effizienter Betrieb: abgesichert durch Offene-Fenster-Erkennung
- Vorausschauend programmierbar: mit den Betriebsarten Wochenprogramm, Frostschutz und Rücklauftimer
- Inkl. EcoStart – selbstlernender Aufheizautomatik für eingestellte Zeitprogramme
- Abgesicherter Betrieb: Tastensperre gegen unerwünschtes Bedienen
- Kapazitive Tasten und großes Display für eine einfache Bedienung
- Intelligentes Thermostat mit Temperaturkontrolle
- Für Gebäudeautomatisierung geeignet
- Aus Voll-, Zusatz- oder Übergangsheizung geeignet
- Überhitzungs- und Frostschuthfunktion
- Rücklauftimer zum Einstellen der Heizdauer

Montage

- Schnelle und einfache Montage durch abklappbare Wandhalterung
- Anschlussleitung mit Stecker (bis PLX 200E; PLX 300E für Festanschluss)

Design

- Modernes Design im hochwertigem Metallgehäuse
- Abgerundete Kanten
- Große Langlebigkeit durch hohe Qualität

Wandkonvektor PLX

Technische Daten

Wandkonvektor für intelligentes Heizen mit „Eco Start“.
Kann als Voll-, Zusatz oder Übergangsheizung eingesetzt werden.
Energiesparfunktion durch Offene-Fenster-Erkennung.
Erhältliche Heizleistungen von 500 bis 3000 W.



Elektronischer Raumtemperaturregler

Modell	Art.-Nr.	Farbe	Heizleistung W	Anschluss- spannung	Schutzklasse	Schutzart	B x H x T mm	Gewicht kg
PLX 050E	376180	weiß	500	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	448 x 430 x 115	4,8
PLX 075E	376190	weiß	750	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	618 x 430 x 115	6,2
PLX 100E	376200	weiß	1000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	618 x 430 x 115	6,2
PLX 150E	376210	weiß	1500	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	686 x 430 x 115	6,6
PLX 200E	376220	weiß	2000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	858 x 430 x 115	8
PLX 300E	376230	weiß	3000	1/N/PE - 230 V, 50 Hz	I	IP 24	858 x 430 x 145	8,6