



Scotch® Klebeband 8959

Standard-Filament-Klebeband (kreuzgewebt)

Produkt-Information

3/2006

Beschreibung

Scotch® Klebeband 8959 ist ein Standard-Filament-Klebeband mit einem Trägermaterial aus ScotchPro™ Polypropylenfilm (BOPP) und einem Klebstoff aus synthetischem Kautschuk (lösungsmittelfrei). Die kreuzgewebte Glasfaserverstärkung verleiht dem Filament-Klebeband eine hohe Rissfestigkeit, sowohl in Längs- als auch in Querrichtung. Der Polypropylenfilm weist gute Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit auf.

Anwendungen

#8959 kann mit den Handabrollern H-130, H131, H-133, H-10 verarbeitet werden. Das Klebeband wird unter anderem zur Palettensicherung, zum Bündeln leichter Produkte, zum Verschließen und Verstärken von Kartonagen verwendet. #8959 läßt sich am besten bei Raumtemperatur auf saubere, staubfreie Kartonoberflächen applizieren. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei allen Temperaturen, denen ein Packstück während Transport und Lagerung üblicherweise ausgesetzt ist. Für Gefahrguttransportverpackungen geeignet.

Klebeband Merkmale*	8959
Klebstoff	Synthesekautschuk (lösemittelfrei)
Trägermaterial	ScotchPro™ Polypropylenfilm
Verstärkung	Kreuzgewebte Glasfasern
Dicke des Trägers	28µm (0,028mm) AFERA 4006
Farbe	Transparent
Gesamtdicke	145µm (0,160mm) AFERA 4006
Kern-Innendurchmesser	76,2mm (3'')
Schälkraft auf Stahl	8 N/cm AFERA 4001
Reißkraft	300 N/cm AFERA 4004
Reißdehnung	10% AFERA 4012
Scherfestigkeit	4.500+ Minuten AFERA 4012

Lieferdaten	8959
Rollenlänge (m) Standard	Bitte an den Kundenservice wenden
Rollenbreite (mm)	Bitte an den Kundenservice wenden

Lagerung

An einem trockenen, sauberen Ort, unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang bei Kunden im Originalkarton bei 18- 21°C Lagertemperatur und 40 bis 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Ware nach Eingangsalter verarbeiten.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M

3M Deutschland GmbH

Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 26 25
Telefax 0 21 31 / 14 38 17
www.3M-Klebetchnik.de
email: kleben.de@mmm.com

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier