

## Datenblatt

PC: HP Compaq 6305 PRO SFF

RETEQ 

- Betriebssystem: Windows 10 Home 64 Bit
- Bullguard Internet-Security OEM Vollversion inkl. 1 Jahr Experten-Support (24h) & Updates für bis zu 3 Geräte
- Acronis True Image RETEQ-Edition
- Sockel: FM2, Chipsatz: AMD A75
- Prozessor: AMD A6-5400B, 2x 3.60GHz, Cache 1MB
- Arbeitsspeicher: 4096MB DDR3-SDRAM, PC3-10600, 1333MHz
- Grafikchip: AMD Radeon HD 7540D
- Soundchip: High Definition Audio
- Interne Festplatte: 500GB HDD
- Optisches Laufwerk: DVD-ROM
- Broadcom NetXtreme Gigabit-LAN mit 10/100/1000 MBit/s
- Anschlüsse: 6x USB 2.0 (davon 4x vorne, 2x hinten), 2x PS2, 1x seriell, 1x DisplayPort, 1x LineOut, 1x LineIn, 1x VGA, 1x Kopfhörer (vorne), 1x Mikrofon (vorne), 4x USB 3.0 (hinten)
- Erweiterungssteckplätze: 1x PCI-Express (x16), 1x PCI-Express (x4), 1x PCI-Express (x1), 1x PCI, Low Profile
- Laufwerksschächte: 2x 3,5" (1x intern), 1x 5,25"
- Gehäusefarbe: schwarz/silber
- Gehäuseform: Small Form Factor
- Maße: (HxBxT) 100 x 338 x 379 mm, Gewicht: 7.6kg
- Inklusive Netzteil