



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Säbelsäge

PRO GSA 18V-LI



18V-Säbelsäge mit starker Schnittleistung und langer Laufzeit

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Schnitttiefe in Holz	250 mm
Hublängen	28 mm

Bestellnummer 0 601 64J 00B

Technische Daten

Technische Daten

Schnitttiefe in Holz	250 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	130 mm
Hublängen	28 mm
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Akkuspannung	18,0 V
Hubzahl	0 - 2.700 min ⁻¹
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	355 x 443 x 260 mm
Akkukapazität	5 Ah
Gewicht inkl. Akku	3,4 kg

Geräusch-/Vibrationsinformation

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah	20 m/s ²
Unsicherheit K	2,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Lange Akkulaufzeit ermöglicht über 100 Schnitte in Fichtenbalken bis zu 100 x 100 mm für schnellen Arbeitsfortschritt
- Electronic Motor Protection gewährleistet eine lange Lebensdauer
- Werkzeugloses Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: <https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/>

