

Jabra Engage 75
Neu entwickelt: die weltweit leistungsstärksten, schnurlosen Profi-Headsets*

- Branchenführende drahtlose Leistung. Bessere Kundenbindung.
- Kristallklare Gespräche. Verbessern Sie die Kundenerfahrung.
- Mehr Gesprächsdauer - weniger Unterbrechungen. Steigern Sie Ihre Produktivität


Technische Daten


Produktname	Engage 75 Stereo	Engage 75 Mono	Engage 75 Convertible
Audio			
Lautsprechergröße	2 LS mit Ø 28 x 3,9 mm	Ø 28 x 3,9 mm	13 x 3,65 mm
Max. Ausgangsleistung	<118 dBSPL(A)	<118 dBSPL(A)	<118 dBSPL(A)
Lautsprecherfrequenzbereich:	40 Hz bis -16 kHz	40 Hz bis -16 kHz	40 Hz bis -16 kHz
Lautsprecherbandbreite (Musikmodus)	40 Hz bis -16 kHz	40 Hz bis -16 kHz	40 Hz bis -16 kHz
Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus)	150 Hz bis 6.800 Hz	150 Hz bis 6.800 Hz	150 Hz bis 6.800 Hz
Mikrofon-Typ	Doppelmikrofon - Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System	Doppelmikrofon - Unidirektionales ECM und analoges-MEMS-System	Unidirektionales ECM-Mikrofon und analoges-MEMS-System
Mikrofonfrequenzbereich	100 Hz bis 10 KHz	100 Hz bis 10 KHz	100 Hz bis 10 KHz
Zertifizierungen	CE, CB, FCC, IC, NOM, NTC, EAC, PSB, ICASA, TELEC, SIRIM, ACMA, NZ Telepermit, UL, Bluetooth®		
Benutzerfreundlichkeit			
Intuitive Audiosteuerung	Anruf annehmen/beenden/abweisen/Lautstärkeregelung		
Sprache/Stummschaltung	Ja		
Busylight	Integrierte rote LED an Mikrofonspitze und Headset. Aktiv, wenn Nutzer im Gespräch sind, aber auch manuell einschaltbar, wenn Nutzer ungestört arbeiten wollen. (Convertible-Modell nur mit einer Busylight-LED am Ohrhörer).		
Trageform und Komfort			
Headset-Formfaktor	Überkopfbügel	Überkopfbügel (Nackenbügel als Zubehör)	Ohrbügel (Überkopfbügel u.Nackenbügel als Zubehör)
Ohrbügel	nicht zutreffend	nicht zutreffend	1 Ohrhaken
EarGel™	nicht zutreffend	nicht zutreffend	4 EarGels™
Nackenbügel	nicht zutreffend	Enthalten	Enthalten
Akku			
Gesprächsdauer (bis zu / Std.) ¹	13	13	9
Standby-Dauer	52 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Features)	52 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Features)	32 (verlängert sich bei Nutzung des Power Nap-Features)
Ladedauer	90 Min.	90 Min.	75 Min.
Netzteil	Ja	Ja	Ja
Leistungsaufnahme	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA	7,5 V/650 mA
Akkustatus (%) nach 30 Min./60 Min.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.	40 % nach 30 Minuten und 80 % nach 60 Minuten.
Konnektivität			
Konnektivität	Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobil (Bluetooth®)	Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobil (Bluetooth®)	Tischtelefon, USB-Tischtelefon, Softphone 2 x Mobil (Bluetooth®)
Anschluss (Mini-Buchse, USB etc.)	2 Stck Mikro-USB, RJ-9 für Hörer, RJ-9 für Tischtelefon-Audio, RJ-45 für AUX		
DECT-Gerät	Ja	Ja	Ja
NFC	Ja	Ja	Ja
Bluetooth®-Gerät	Ja, in der Basis	Ja, in der Basis	Ja, in der Basis
Bluetooth®-Version	5.0	5.0	5.0
Unterstützter Bluetooth®-Modus	SCO, eSCO, Sniff-Modus		
Unterstützte Bluetooth®-Profile	Headset, Schnurlos- und PBAB		
Pairing-PIN	Bluetooth®: 0000		
Gekoppelte Geräte (bis max.)	2 Bluetooth®-Geräte		
Reichweite (bis max.)	150 m		
Headset-Bandbreite	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)	Schmalband und Breitband Optimiert für Musik (wenn nicht im Gesprächsmodus)

[Jabra.com/Engage](https://www.jabra.com/Engage)

* Bezügl. Jabra Engage 75/65 Stereo und Mono-Variante.
05/05/2021 Siehe Fakten unter [Jabra.com/commercial-claims](https://www.jabra.com/commercial-claims)*
¹ abhängig von der Verwendung

Technische Daten



Produktname		Engage 75 Stereo	Engage 75 Mono	Engage 75 Convertible
Allgemein	Kartoninhalt	Headset inkl. Polsterung, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung	Headset inkl. Polsterung, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung, Nackenbügel	Headset, Ohrbügel, Basisstation, Netzteil, USB-Kabel, Tischtelefon-Verbindungskabel, Dokumentation, Kurzanleitung, Zubehör: Überkopfbügel, Ohrbügel und EarGel, Nackenbügel
	Verpackungsmaße (L x B x H)	Kartoneinheit: 147 x 190 x 93 mm	Kartoneinheit: 147 x 190 x 93 mm	Kartoneinheit: 145 x 190 x 93 mm
	Verpackungsmaße Umkarton (L x B x H)	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm	395 x 300 x 206 mm
	Abmessungen Hauptgerät (B x T x H)	Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset: 141 x 32 x 169 mm	Basisstation: 93 x 90 x 106 mm Headset 147 x 32 x 169 mm	Basisstation: 93 x 90 x 110 mm Headset 105 x 32 x 50 mm
	Gewicht (inkl. Haupttrageform)	Basisstation: 218 g Headset: 90 g	Basisstation: 218 g Headset: 64 g	Basisstation: 218 g Headset: 18 g
	Akku enthalten	Ja/austauschbar	Ja/austauschbar	Ja
	Sicherheit	DECT Security Step C u. Verwendung von bewährten FIPS-Algorithmen für Key-Generierung, Payload-Encryption und Authentifizierung		
	Garantie	Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie	Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie	Nordamerika: 1 Jahr Garantie Europa/APAC 2 Jahre Garantie
	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)	-10 °C bis +55 °C (nicht-kondensierend)
	Lagertemperatur	-5 °C bis +45 °C (nicht-kondensierend)	-5 °C bis +45 °C (nicht-kondensierend)	-5 °C bis +45 °C (nicht-kondensierend)
	Ladestecker-Abmessung	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm	Ø 2,35 mm

Region	SKU	Beschreibung	EAN	UPC
EMEA	9556-583-111	Jabra Engage 75 Mono	5706991019797	706487017363
	9555-583-111	Jabra Engage 75 Convertible	5706991019766	706487017332
	9559-583-111	Jabra Engage 75 Stereo	5706991019858	706487017424
NA	9556-583-125	Jabra Engage 75 Mono	5706991019810	706487017387
	9555-583-125	Jabra Engage 75 Convertible	5706991019780	706487017356
	9559-583-125	Jabra Engage 75 Stereo	5706991019872	706487017448
UK/HK/ SG/AU/NZ	9556-583-117	Jabra Engage 75 Mono	5706991019803	706487017370
	9555-583-117	Jabra Engage 75 Convertible	5706991019773	706487017349
	9559-583-117	Jabra Engage 75 Stereo	5706991019865	706487017431

Jabra.com/Engage