



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Handkreissäge

GKS 190



Die kraftvolle und langlebige Kreissäge für Schnitte bis 70 mm

Die wichtigsten Daten

Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹

Bestellnummer 0 601 623 000

Technische Daten

Technische Daten

Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Gewicht	4,2 kg
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm
Sägeblattdurchmesser	190 mm
Führungsschienenkompatibel	Nein
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	280 x 390 x 265 mm
Spannung, elektrisch	230 V

Geräusch-/Vibrationsinformation

Holzsägen

Schwingungsemissionswert ah	2,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Starker 1.400-W-Motor sägt Holz bis zu einer Tiefe von 70 mm
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfaches Handling und leichte Bedienung
- Robustes Design für schwierige Sägearbeiten

