



# Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

Der Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300 ist zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten geeignet. Die maximale Beregnungsfläche beträgt 706 qm.





#### 1 Einstellbarer Sprengwinkel

- z.B zur Bewässerung unter Bäumen
- 2 Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Garantiert Stabilität und Robustheit

### **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





#### Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

- Für große Flächen und Gärten
- Bewässerungsfläche 30-360°
- Einstellbarer Sprengwinkel, z. B. zur Bewässerung von Bäumen
- Robuster Spike für unebene oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche 706 m

Technische Daten		
Bestell-Nr.		2.645-023.0
EAN-Code		4039784289062
Wasserdurchflussmenge		18,5 l/min
Beregnungsdurchmesser (2 bar)		≤ 25 m
Beregnungsdurchmesser (4 bar)		≤ 30 m
Beregnungsfläche (2 bar)		490 m²
Beregnungsfläche (4 bar)		706 m²
Gewicht	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	52 × 113 × 212

## ZUBEHÖR FÜR IMPULS-, KREIS- UND SEKTORENREG-NER PS 300





2.645-023.0





						I	
		Bestell-Nr.			Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme							
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0				Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	2	2.645-006.0				Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzier stück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0				Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	
Schläuche							
Schlauch PrimoFlex* 1/2" 20 m	4	2.645-138.0				Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex* (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbe- denklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	

<sup>☐</sup> Mögliches Zubehör.