



Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m

Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.



1 12 Jahre Garantie

- Langlebigkeit

3 Berstdruck 24 bar

- Garantiert Robustheit.

2 3 Lagen

- Knickfest.

4 Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung

- Für eine leichte Handhabung.



Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 30 m

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-248.0
EAN-Code		4039784986190
Schlauchlänge	m	30
Gewicht	kg	3,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	270 x 270 x 170

Ausstattung

Kegelstrahl	-
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	-
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-