




Metall-Spritzpistole Premium

Die hochwertige und extra robuste Metall-Spritzpistole Premium ist für ein besonders langlebiges Bewässerungsvergnügen gemacht und liegt komfortabel in der Hand.



1 Drehbarer Griff

- Individuelle Bedienbarkeit mit nach vorne oder hinten gerichtetem Auslösegriff.

3 Einfache Arretierung des Auslösegriffs

- Für eine bequeme und permanente Bewässerung.

2 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

4 Weichkunststoffelemente

- Für Rutschfestigkeit, mehr Komfort und zum Schutz vor Schäden.



Metall-Spritzpistole Premium

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-270.0	
EAN-Code	4054278047553	
Gewicht	kg	0,2
Abmessungen (L × B × H)	mm	225 × 42 × 105

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2	Punktstrahl	■
Drehbarer Griff	■	Brause	-
Arretierung am Griff	■	Vertikaler Flachstrahl	-
Wassermengenregulierung	■		
Selbstentleerungsfunktion	■		
Weichkunststoffelemente	■		
Metall	■		
Kegelstrahl	■		
Sprühnebel	-		
Horizontaler Flachstrahl	-		
Perlstrahl	-		

ZUBEHÖR FÜR METALL-SPRITZPISTOLE PREMIUM 2.645-270.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	1	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	2	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	3	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	4	2.645-150.0						20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.