



Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m

Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.



1 12 Jahre Garantie

- Langlebigkeit

3 Berstdruck 24 bar

- Garantiert Robustheit

2 3 Lagen

- Knickfest

4 Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung

- Für eine leichte Handhabung.



Schlauch PrimoFlex® 1/2" 20 m

- Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Gesundheitlich unbedenklich phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- 3 Lagen
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 24 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 12 Jahre Garantie

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-138.0	
EAN-Code	4039784447585	
Schlauchlänge	20 m	
Gewicht	kg	2,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	285 × 285 × 115

Ausstattung

Kegelstrahl	-
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	-
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-