



Schlauchwagen HT 4.500

Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauhaken und Zubehörhalterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.

1 2 x Standardschlauchkupplung

3 Fertig montiert

2 Abgewinkelter Schlauchanschluss

4 Fixiermöglichkeit für Gießstab oder Spritze

■ Für erhöhte Mobilität



Schlauchwagen HT 4.500

- Verstauehaken für kurzen Arbeitsschlauch
- Zubehöralterung für Spritze und Gießstab
- Abgewinkelter Außenanschluss
- Klappbar zur kompakten Verstaueung
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Breite Profilräder
- Abgewinkelter Außenanschluss verhindert das Verdrehen und Knicken des Arbeitsschlauches
- Nachtropfstopp
- Freilaufende Handkurbel

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-170.0	
EAN-Code	4039784523494	
Gewicht	kg	2,6
Abmessungen (L x B x H)	mm	440 x 485 x 857

Ausstattung

Kegelstrahl	-
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	-
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

ZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHWAGEN HT 4.500 2.645-170.0

KÄRCHER



1



3

		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Spritzen und Gießstäbe									
Multifunktions-Spritzpistole Plus	1	2.645-269.0						Vier Sprühbilder, drehbarer Komfortgriff und Membrantechnologie für tropfsichere Einsätze: Die Multifunktions-Spritzpistole Plus eignet sich ideal für die anspruchsvolle Bewässerung.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Universal-Schlauchkupplung Plus	2	2.645-193.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	3	2.645-194.0						Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Plus 1/2"- 20 m	5	2.645-144.0						20 m PrimoFlex® plus Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 45 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.