



Regulierspritze

Ganz einfach nach Bedarf bewässern. Mit der Regulierspritze mit einhändig bedienbarer Wassermengenregulierung und 2 einstellbaren Sprühbildern.



1 Ergonomisches Regulierventil

- Regulierung der Wasserdurchflussmenge an der Spritze mit nur einer Hand.

3 Selbstentleerung

- Optimaler Schutz gegen Frostschäden.

2 Sprühbild von Punkt- bis Kegelstrahl stufenlos definierbar

- Ideal zur Bewässerung (Kegelstrahl) und Reinigung (Punktstrahl) einsetzbar.



Regulierspritze

Technische Daten

Bestell-Nr.		2.645-267.0
EAN-Code		4054278047522
Gewicht	kg	0,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	210 × 42 × 79

Ausstattung

Anzahl an Sprühbildern	2
Wassermengenregulierung	■
Selbstentleerungsfunktion	■
Kegelstrahl	■
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

REGULIERSPRITZE 2.645-267.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Schlauchstecksysteme								
Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	1	2.645-192.0					Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Ergonomisches Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	2	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Universal-Schlauchkupplung	3	2.645-191.0					Universal-Schlauchkupplung in ergonomischem Design für eine komfortable Handhabung.	<input type="checkbox"/>
Schläuche								
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	4	2.645-138.0					Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.