

Schlauch PrimoFlex® 1/2"- 50 m

PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.



1 12 Jahre Garantie

- Garantiert Langlebigkeit

3 Berstdruck 24 bar

- Garantiert Robustheit.

2 3 Lagen

- Knickfest.

4 Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung

- Für eine leichte Handhabung.



Schlauch PrimoFlex® 1/2"- 50 m

- Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Gesundheitlich unbedenklich phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- 3 Lagen
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 24 bar
- Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 12 Jahre Garantie

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-139.0
EAN-Code	4039784447592
Schlauchlänge	50 m
Gewicht	kg 5,6
Abmessungen (L × B × H)	mm 380 × 380 × 155

Ausstattung

Kegelstrahl	-
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	-
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-