



## Metall Schlauchwagen HT 80 M

Langlebiger Schlauchwagen HT 80 M aus Metall mit einstellbarer Schubgabel und ergonom. Griff. Stahlrahmen und Trommel robust & rostresistent. Mit Schlauchführung & freilaufender Handkurbel.



**1 Abgewinkelter Schlauchanschluss**

**3 Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus 2.645-003.0**

**2 Höhenverstellbare Schubgabel**

**4 Rutschfester, ergonomischer Griff**

■ Platzsparende Aufbewahrung.

■ Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.



## Metall Schlauchwagen HT 80 M

- Robuster rostfreier Stahlrahmen und Trommel
- Rutschfester, ergonomischer Griff
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Schlauchführung und freilaufende Handkurbel
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus 2.645-003.0

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-042.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784289246	
<b>Schlauchlänge</b>	80 m, 60 m, 40 m	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	5,8
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	420 × 570 × 853

### Ausstattung

<b>Kegelstrahl</b>	-
<b>Sprühnebel</b>	-
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>	-
<b>Perlstrahl</b>	-
<b>Punktstrahl</b>	-
<b>Brause</b>	-
<b>Vertikaler Flachstrahl</b>	-

# ZUBEHÖR FÜR METALL SCHLAUCHWAGEN HT 80 M

## 2.645-042.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Spritzen und Gießstäbe</b>								
Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium	1	2.645-271.0					Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchstecksysteme</b>								
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0					Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0					Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0					Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	5	2.645-150.0					20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.