




Schlauchwagen Metall HT 80 M / Kit

Schlauchwagen-Kit HT 80 M mit Schlauchwagen HT 80 M inkl. 20 m PrimoFlex® Plus-Schlauch (1/2"), Spritzpistole Plus, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus und G3/4-Hahnanschluss.



1 Freilaufende Handkurbel

- Für leichtes Aufrollen des Schlauchs

3 Robuster Stahlrahmen und Trommel

- Garantiert Robustheit und Langlebigkeit.

2 Höhenverstellbare Schubgabel

- Platzsparende Aufbewahrung.

4 Rutschfester, ergonomischer Griff

- Komfortabler Handgriff für eine leichte Handhabung.



Schlauchwagen Metall HT 80 M / Kit

- Wie Schlauchwagen HT 80 M
- Mit 20 m 1/2-PrimoFlex®Plus-Schlauch 2.645-144.0, Spritzpistole Plus, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus (3 x 2.645-003, 1 x 2.645-004.0) und G3/4-Hahnanschluss

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-043.0	
EAN-Code	4039784289253	
Schlauchlänge	20 m	
Gewicht	kg	8,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	420 × 570 × 853
--	DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.	

Ausstattung

Kegelstrahl	■
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	■
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.