



## Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

Sehr mobiler Schlauchwagen mit Verstauhaken und Zubehöralterung. Mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion.



**1** 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop

**3** 3 x Standardschlauchkupplung

**2** 20 m 1/2" Primoflex®-Schlauch

**4** Abgewinkelter Schlauchanschluss



## Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

- Verstauehaken für kurzen Arbeitsschlauch
- Zubehöralterung für Spritze und Gießstab
- Abgewinkelter Außenanschluss
- Klappbar zur kompakten Verstaueung
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Breite Profilräder
- Abgewinkelter Außenanschluss verhindert das Verdrehen und Knicken des Arbeitsschlauches
- Nachtropfstopp
- Freilaufende Handkurbel

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	2.645-168.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784523470	
<b>Schlauchlänge</b>	20 m	
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	4,9
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	440 x 485 x 857
--	Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.	

### Ausstattung

<b>Kegelstrahl</b>	■
<b>Sprühnebel</b>	-
<b>Horizontaler Flachstrahl</b>	-
<b>Perlstrahl</b>	-
<b>Punktstrahl</b>	■
<b>Brause</b>	-
<b>Vertikaler Flachstrahl</b>	-

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.