



Premium Schlauchträger HR 7.300

Zur Aufbewahrung von Schläuchen und Gartenzubehör. Mit abnehmbarer Schlauchtrommel, Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen sowie großer Verstaubox und Fixiermöglichkeit für Gießstäbe.

1 2 x Standardschlauchkupplung

3 Aufbewahrungsmöglichkeit für Spritzen und Brausen

2 Abnehmbare Schlauchtrommel (2 in 1)

4 Fixiermöglichkeit für Gießstab oder am Schlauch befestigter Spritzen



Premium Schlauchträger HR 7.300

- Kompakte Bewässerungsstation
- Besonders geräumige Verstaubox
- Abnehmbare Schlauchtrommel
- Gießstabhalterung
- Inklusive Zubehöralter
- Schlauchfixierung
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Für Linkshänder umrüstbar
- Freilaufende Handkurbel

Technische Daten

Bestell-Nr.	2.645-163.0	
EAN-Code	4039784523425	
Gewicht	kg	3,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	290 × 515 × 510

Ausstattung

Kegelstrahl	-
Sprühnebel	-
Horizontaler Flachstrahl	-
Perlstrahl	-
Punktstrahl	-
Brause	-
Vertikaler Flachstrahl	-

ZUBEHÖR FÜR PREMIUM SCHLAUCHTRÄGER HR 7.300 2.645-163.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Spritzen und Gießstäbe									
Metall-Multifunktions-Spritzpistole Premium	1	2.645-271.0						Mit der hochwertigen Multifunktions-Spritzpistole aus langlebigem Metall lassen sich unterschiedlichste Pflanzen bedarfsgerecht bewässern. Inkl. drehbarem Griff und tropfsicherem Sprühkopf.	<input type="checkbox"/>
Schlauchstecksysteme									
Premium-Universal-Schlauchkupplung	2	2.645-195.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit robuster Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Premium-Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop	3	2.645-196.0						Premium-Universal-Schlauchkupplung aus Metall. Mit Aqua Stop, Schlauchbefestigung aus korrosionsfreiem Aluminium und Griffmulden aus Weichkunststoff. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Hahnanschluss G3/4 mit G1/2- Reduzierstück	4	2.645-006.0						Besonders robuster Hahnanschluss G3/4 mit G1/2-Reduzierstück. Das Reduzierstück ermöglicht den Anschluss an 2 Gewindegrößen. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	<input type="checkbox"/>
Schläuche									
Schlauch PrimoFlex® Premium 1/2"- 20 m	5	2.645-150.0						20 m PrimoFlex® premium Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). Mit patentierter doppelter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 50 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von -20 bis 65° C.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.