

Gewiss Deutschland GmbH
Industriestr. 2
35799 Merenberg
Tel.: +49 (0) 6471/501-0
Fax.: +49 (0) 6471/5412
E-Mail: gewiss@gewiss.de
WWW: www.gewiss.de



Artikelnummer: GWD6650

Kurzbeschreibung: Stromstossschalter Reiheneinbaugerat 1W 16A 230VAC 1TE

Langbeschreibung: Stromstossschalter (Fernschalter) nach EN 60669-2-2 als Reiheneinbaugerat. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindrätig 6 qmm / massiv 10 qmm und fuer die Spulenanschluesse 2,5 qmm.

Hersteller: GEWISS SPA

Herstellertypbezeichnung: GWD6650

EAN: 8011564847484

Bestelleinheit: STK.

Klassifikationssystem: ETIM-6.0

Gruppe: Stromstoßschalter

Merkmal	Wert	Einheit
Funktion	mechanisch Schalter	
Montageart	DIN-Schiene	
Breite in Teilungseinheiten	1	
Einbautiefe	-	mm
Anzahl der Schließer	-	
Anzahl der Öffner	-	
Anzahl der Wechsler	1	
Steuerspannung 1	230 230	V
Steuerspannungsart 1	AC	
Frequenz der Steuerspannung 1	50 60	Hz
Steuerspannung 2	-	V
Steuerspannungsart 2	-	
Frequenz der Steuerspannung 2	-	Hz
Bemessungsschaltstrom	16	A
Versorgungsspannung	230 230	V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	
Max. Glühlampenlast	2000	W
Max. Leuchtstofflampenlast	450	VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	-	VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	-	VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	-	A
Handbedienung möglich	-	