

Gewiss Deutschland GmbH  
 Industriestr. 2  
 35799 Merenberg  
 Tel.: +49 (0) 6471/501-0  
 Fax.: +49 (0) 6471/5412  
 E-Mail: [gewiss@gewiss.de](mailto:gewiss@gewiss.de)  
 WWW: [www.gewiss.de](http://www.gewiss.de)



**Artikelnummer:** GW96433

**Kurzbeschreibung:** Klingeltrafo Reiheneinbaugerät  
 Prim. 230V Sek.8/12V 40VA 3TE

**Langbeschreibung:** Klingeltrafo als Reiheneinbaugerät nach EN 61558-1, EN61558-2-8. Der Transformator kann auch zur Spannungsversorgung vom Arbeitsauslöser fuer Leitungsschutzschalter (GW96011) verwandt werden. Bei dem Anschluss an die Sekundärspannung 12 V koennen maximal 12 Arbeitsstromauslöser angeschlossen werden. Anschluss (max): 6 qmm.

**Hersteller:** GEWISS SPA

**Herstellertypbezeichnung:** GW96433

**EAN:** 8011564063785

**Bestelleinheit:** STK.



**Klassifikationssystem:** ETIM-6.0

**Gruppe:** Klingeltransformator

Merkmal	Wert	Einheit
Primärspannung	230	V
Sekundärspannung 1	4	V
Sekundärspannung 2	8	V
Sekundärspannung 3	12	V
Sekundärstromstärke 1	-	A
Sekundärstromstärke 2	-	A
Sekundärstromstärke 3	-	A
Max. Ausgangsleistung	40	W
Max. Ausgangsstrom	-	A
Max. Verlustleistung	-	W
Art des Trafos	Standardklingeltrafo	
Geeignet für Aufputz	false	
Geeignet für Unterputz	false	
Geeignet für Reiheneinbau	true	
Länge	85	mm
Breite	52.5	mm
Höhe	58	mm
Breite in Teilungseinheiten	3	
Kurzschlussicher	-	
Temperaturschutz	-	
Ein-/Ausschalter	false	