




Wassergeschützte Verteiler IP65 von 4 bis 72TE mit transparenter Rauchglastür. Die technischen Merkmale sind: Front und Gehäuse reversibel, abnehmbare Geräteträger und Abdeckungen mit Ausschnitt, abnehmbare Tür mit 180° Öffnung und Schloss als Zubehör. Es können ein- und zweipolige 80 A und 125 A Schraub-Klemmleisten montiert werden; Sie ermöglichen eine einfache und übersichtliche Verdrahtung und verkürzen die Montagezeit.

Isolations- klasse	II (gemäß IEC 61140)	Farbe	Grau ähnlich RAL 7035
Außenabmessungen BxHxT (mm)	298x260x140	IP Schutzart	IP65
Verlust- leistung (W)	26	Stoss- festigkeit	IK09
Bemessungs- spannung	400 V	Farbe Tür	Rauchglas transparent
Anzahl TE EN 50022	12	Anz. TE EN 50022	12
Bemessungs- strom	125 A	Glühdrahtprüfung	650 °C
Betriebstemperatur	-25 +60 °C	Material	Halogenfrei gemäß EN 60754-2
Electrocod	0321	Kugeldruckprüfung	70 °C
Zubehör für Wiederherstellung der Schutzart	Schraubenabdeckkappen (GW44623) oder Wandbefestigungslaschen (GW44621)	Norm	EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49
Isolations- spannung	1000 V gemäß EN 62208 sowohl ac als auch dc	Max. montierbare Klemmen	1 x 12 Module

BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMISCHE UND ATMOSPHERISCHE STOFFE

Salzlösungen	Säuren		Basen		Lösungsmittel				Mineral öl	UV Strahlung
	Konzentriert	Verdünnt	Konzentriert	Verdünnt	Hexan	Benzol	Azeton	Alkohol		
Beständig	Bedingt beständig	Beständig	Beständig	Beständig	Bedingt beständig	Nicht beständig	Nicht beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig	Bedingt beständig

Abmessungen



	A	B	C	D min	E	F	G	H	D max	E'	F'	NR	I	L	
8M	GW 40 102	210	215	110	75	48	15	105	105	-	-	-	4	10	15
12M	GW 40 103	260	298	140	75	48	48	117,5	142,5	112	75	21	4	161	200
18M	GW 40 106	285	410	140	75	48	48	117,5	142,5	112	75	21	4	185	310

Technische Symbole

II (gemäß IEC 61140)	IP65	IK09	GWT 650 °C	INSTALLATION -25 +60 °C	Halogenfrei gemäß EN 60754-2	70 °C	Ui 1000V EN 62208 1000 V gemäß EN 62208 sowohl ac als auch dc
----------------------	------	------	------------	-------------------------	------------------------------	-------	---

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg Tel: +49 6471 501 0 Fax: +49 6471 501 636	www.gewiss.com sat@gewiss.com Letzte Überarbeitung 09/08/2019	Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind nur als informativ anzusehen und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden
---	---	--