

Gewiss Deutschland GmbH  
Industriestr. 2  
35799 Merenberg  
Tel.: +49 (0) 6471/501-0  
Fax.: +49 (0) 6471/5412  
E-Mail: [gewiss@gewiss.de](mailto:gewiss@gewiss.de)  
WWW: [www.gewiss.de](http://www.gewiss.de)



**Artikelnummer:** GWD6644

**Kurzbeschreibung:** Stromstossschalter Reiheneinbaugerat 1S 16A 230VAC 1TE

**Langbeschreibung:** Stromstossschalter (Fernschalter) nach EN 60669-2-2 als Reiheneinbaugerat. Die maximalen Anschlussquerschnitte fuer die Kontakte sind feindrätig 6 qmm / massiv 10 qmm und fuer die Spulenanschluesse 2,5 qmm.

**Hersteller:** GEWISS SPA

**Herstellertypbezeichnung:** GWD6644

**EAN:** 8011564847439

**Bestelleinheit:** STK.

**Klassifikationssystem:** ETIM-6.0

**Gruppe:** Stromstoßschalter

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Funktion	mechanisch Schalter	
Montageart	DIN-Schiene	
Breite in Teilungseinheiten	1	
Einbautiefe	-	mm
Anzahl der Schließer	1	
Anzahl der Öffner	-	
Anzahl der Wechsler	-	
Steuerspannung 1	230 230	V
Steuerspannungsart 1	AC	
Frequenz der Steuerspannung 1	50 60	Hz
Steuerspannung 2	-	V
Steuerspannungsart 2	-	
Frequenz der Steuerspannung 2	-	Hz
Bemessungsschaltstrom	16	A
Versorgungsspannung	230 230	V
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC	
Max. Glühlampenlast	2000	W
Max. Leuchtstofflampenlast	450	VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)	-	VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)	-	VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6)	-	A
Handbedienung möglich	-	