

Gigaset GX290

Wasser. Staub. Stoßfest.

Jeder Herausforderung gewachsen

- 6,1", Tageslicht adaptives 19,5:9 HD+ V-Notch Display mit Corning Gorilla Glas 3
- Octa-Core Prozessor mit 4G LTE, unterstützt VoLTE und VoWiFi
- 13 MP (SONY Sensor) + 2 MP Dual Hauptkamera mit ArcSoft[®] Optimierung und 8 MP Frontkamera
- 6200 mAh Lithium Polymer Akku mit 9V 2A PE+ Schnellladung
- Face ID und Fingerprint Sensor mit Multi-Funktionen
- Bis zu 15W Wireless Charging und NFC
- IP68 Standard
- USB Typ-C mit On-The-Go Funktion



Betriebssystem

- Pure Android™ 9.0 Pie
 - Bessere Akkulaufzeit, Leistung, Stabilität und Energieeffizienz durch künstliche Intelligenz
 - Verbesserte Sicherheit: eingeschränkte Zugriffsrechte für Apps, die im Hintergrund ausgeführt werden
 - Erweiterte Bluetooth-Funktionen sowie verbesserte Funktionen zum Kopieren und Einfügen
 - Neue Bedienelemente zur Vereinfachung der Navigation

Display

- Größe 6,1" / 15,5 cm (14,1 x 6,5 cm)
- Auflösung 1560 x 720 Pixel
- Material Corning Gorilla 3 Glas mit kratzfester und schmutzabweisender Oberfläche
- Technologie IPS
- Anzahl Farben 16,7 Mio.
- Typ Kapazitives Touch-Display mit bis zu 5 Touchpoints
- Pixeldichte 283 ppi
- Kontrast 1000 : 1
- Helligkeit 580 cd/m² (TYP)

Kamera

- **Dual Hauptkamera - Foto Features**
 - Auflösung 13 MP AF (SONY IMX214)
 - Blende F2.0
 - LED-Blitz ja
- **Dual Hauptkamera - Video Features**
 - Auflösung 1080p Video
- **Zweitkamera – Foto Features**
 - Auflösung 2 MP
- **Frontkamera**
 - Auflösung 8 MP

Besonderheiten

- ArcSoft[®] Kamera Optimierung
- AI Modus
- HDR Modus
- Ultra-HD Modus
- Beauty Modus (Glättet Hautunebenheiten)
- Nachtmodus
- Bokeh-Effekt Modus (Hintergrundunschärfe)

Weitere

- Professional Modus
- GIF Modus
- Filter Modus
- Panorama Modus
- QR-Code Erkennung

Gigaset

Wherever you go.

Fingerprint Sensor

- 5 unterschiedliche Fingerabdruck-Profile
- Scroll Funktion zum Blättern von Bildschirmseiten
- Entsperren des Telefons
- Eingehenden Anruf annehmen
- Kamera öffnen
- Foto aufnehmen

Prozessor

- Typ MediaTek Helio P23
 Octa-Core MT6763
- Geschwindigkeit 2,0 GHz, 4G LTE Cat-6

Akku

Lithium Polymer Akku (nicht austauschbar)

- Kapazität 6200 mAh / 3,85 V
- Standby - mit einer SIM-Karte bis zu 600 Std.
 - mit zwei SIM-Karten bis zu 550 Std.
- Sprechzeit bis zu 50 Std. im 2G Netzwerk oder
 bis zu 24 Std. im 3G/4G Netzwerk
- Musikwiedergabe bis zu 100 Std.
- Videowiedergabe bis zu 12 Std.

Ladegerät

- Anschluss USB 2.0
- Ausgangsleistung 9V / 2A PE+ Schnellladung
- Ladezeit ca. 3 Std.

Speicher

- Interner Gerätespeicher 32 GB
- RAM Arbeitsspeicher 3 GB
- Speichererweiterung bis zu 256 GB mit MicroSD-Karte
(hot-plugging-capable)

Netzwerkspezifikation

- Unterstützte Frequenzbänder:
 - GSM/2G 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 - UMTS/3G 900 / 2100 MHz
 - FDD / LTE / 4G 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 MHz
 mit bis zu 150 Mbit/Sek., inkl. Voice over LTE (VoLTE) und Voice over WiFi (VoWiFi)

Konnektivität

- USB Schnittstelle Typ-C
- USB Version 2.0
- Kopfhöreranschluss 3,5 mm
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz, 5 GHz
- Bluetooth® Version 5.0

Sensoren

- Fingerprint Sensor
- Helligkeitssensor
- Lagesensor
- Näherungssensor
- Geometrischer Sensor
- Gyroskop

Gehäuse

- Maße 162,4 x 79 x 15,3 mm (H x W x T)
- Gewicht ca. 278,7 g
- Material Metallrahmen verstärktes Zwei-Komponenten TPU Spritzguss-Gehäuse
- Gerätefarbe Black / Titanium Grey mit orange-farbenen Designlinien

Sonstige Funktionen

- IP68 Wasser- und Staubgeprüft
- Bis zu 15 W Wireless Charging (kabelloses Laden)
- NFC
- Navigation
 - A-GPS
 - GPS
 - Glonass
- WLAN
- FM radio
- OTG (USB On The Go)
 - Verwendung des Smartphones als Power Bank zum Laden von externen Geräten (umgekehrter Ladevorgang)
 - Anschließen von externen Geräte, wie z.B. USB-Stick, USB-Maus, USB-Tastatur etc.

Lieferumfang

- 1 Gigaset GX290
- 1 Ladegerät
- 1 SIM-Karten Nadel
- 1 USB Typ-C Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

Logistik Daten

- Sachnummer S30853-H1516-R101
- EAN Code 4250366858760
- Palette: 294 Stück
- UVP 299 EUR

Datenblatt Version 26.07.2019 IM
